

三种激发枪…

…满足所有的分析需求

方便的操作

只要将激发枪对着样品，扣动扳机就可以快速简单地得到分析结果。样品牌号及所有化学成分都在几秒钟内显示在内置的触摸屏上。按照客户的特定应用而定制的各种操作模式，可以提供完整的定量分析、牌号鉴定，或者金属分拣。**PMI-MASTER Smart** 可以自动分辨金属牌号并且标注出超标元素的浓度。

激发枪的选择

UVTouch 激发枪	火花激发枪	电弧激发枪
<ul style="list-style-type: none"> 可以检测中低合金钢及不锈钢中低含量的C, P, S, B, As 及Sn 可以分辨不锈钢牌号中带L的低碳不锈钢 可以分析双相不锈钢中的N 在激发枪上就可以显示测样结果 激发枪上可以直接控制仪器的主要功能 激发枪覆盖了非常广的谱线范围 	<ul style="list-style-type: none"> 火花激发可以非常可靠地分析常规元素 坚固的结构 可以选购不同的样品适配器 	<ul style="list-style-type: none"> 金属材料分辨的最佳选择，电弧可以直接在空气环境中工作 无需氩气 只需3秒钟就可以得到分析结果 可以检测管材、线材等小零件



联系我们:

www.gzmingyang.com

www.hitachi-hightech.com/hha

服务热线: 400-666-0266 / 13902475728

更多咨询请访问公司网站或关注我司微信公众号




全方位的技术支持:

- 技术咨询热线
- 在线诊断
- 仪器租赁
- 培训、维修
- 耗材和配件
- 维护服务
- 延长保修

PMI-MASTER Smart

材料可靠性鉴定，现在就开始！

世界上第一款真正的便携式电弧/火花直读光谱仪



HITACHI

PMI-MASTER Smart

在难以触及的地方分析金属

世界上第一款真正的便携式金属分析仪

PMI-MASTER Smart 是一款突破性的直读光谱仪，可以在难以触及的地方实现金属分析。作为HITACHI在移动式直读光谱仪发展的最新成果，**PMI-MASTER Smart** 秉承移动式直读光谱仪的领导地位，集合了**PMI-MASTER**系列和**ARC-MET**分析仪的技术优势，现已成为世界上第一款真正的便携式直读光谱仪。

作为一款坚固的直读光谱仪，**PMI-MASTER Smart** 可以对关键元素进行精确地分析，也可以快速地进行来料检测、材料可靠性鉴定及不同金属材料的分拣。**PMI-MASTER Smart** 提供非常高水准的分析精度、无与伦比的便携性、极致的操作方便性。



PMI-MASTER Smart

三种便携方式…

…满足您的不同需求

超强大的牌号数据库

PMI-MASTER Smart 中已安装有市面上最大规模的牌号数据库，可快速而轻松地识别牌号。日立分析仪的牌号数据库能提供69个国家和标准中超过339,000种金属材料的1200多万条记录。只需几次点击，即可更新仪器的牌号数据库——无需耗费时间搜索各种规范和牌号目录。

便携性和方便性

由于重量轻且尺寸小，**PMI-MASTER**非常便于携带，分析测量不受场地限制。**PMI-MASTER** 可以装在配套的行李箱内随时带至现场进行分析。可充电的电池组保证了足够7个小时的待机时间以及几百次的火花及电弧激发。不管有没有安装电池组，或在电池充电的时候，**PMI-MASTER Smart** 都可以用外接电源来工作。

选择您的携带方式

便携模式

- 方便携带
- EcoCyl® 1L 可充气式便携氩气瓶



运输模式

- 装在坚固的行李箱内方便运输
- 行李箱可以叠放
- 小推车可以折叠
- **PMI-MASTER Smart** 放在行李箱中也可以进行有限次数的测量



移动模式

- 可以在一个区域内进行大范围地测量
- 移动车带有激发枪固定把手，也可以固定10L的钢瓶
- 可以携带仪器的附件箱



PMI-MASTER Smart